



Elektrikerskruvdragare för PlusMinus-skravar, Classic isolerad, profilstorlek: 2



Beställningsdata

Ordernummer	668390 2
GTIN	7610733205691
Artikelklass	63E

Beskrivning

Utförande:

Handtag och klinga **isolerade upp till 1000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

Slankt handtag med hudvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är handtaget halksäkert även om händerna är våta eller oljiga.

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Kombiprofilskruvmejselns spets passar perfekt i de **PlusMinus-skravar (kombination Pozidriv/spår)** som oftast används i elinstallationskomponenter.

Teknisk beskrivning

totallängd	205 mm
profilstorlek	2
klinglängd	100 mm
profil pozidriv – spår	2 – 1,0x6
Serie	Classic VDE
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Kombiprofil-skruvmejsel Pozidriv/Schlitz
Produktslag	Skruvmejslar

