



Skruvmejsel för Phillips med slagkåpa, krysspårstorlek: 1



Beställningsdata

Ordernummer	668300 1
GTIN	4013288191182
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med **integrerade mjukzoner** (utom strl 4) och **slagkappa**. **Sexkantig klinga** av slagtåligt specialstål **som är genomgående till handtagets ände och** sexkantsfäste för dragning med nyckel. Micromatt förkromad yta, svart spets.

Användningsdata:

Skruvmejsel för Phillips för skruvar med krysspår enligt DIN 7962 blad 1 (även Phillips Recess)

för skruv-Ø: 2,1 – 3 mm

klinglängd: 80 mm

totallängd: 178 mm

sexkant för skruvnycklar: 8 mm

Teknisk beskrivning

sexkant för skruvnycklar	8 mm
krysspårstorlek	1
för skruv-Ø	2,1 – 3 mm
totallängd	178 mm
klinglängd	80 mm
tillverkarens beteckning	917 SPH
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Slagkappa	ja
Produktslag	Skruvmejslar

