



Liten röravskärare



Beställningsdata

Ordernummer	819350
GTIN	4045197379962
Artikelklass	82A

Beskrivning

Utförande:

Mycket kort och smidigt utförande med två rullar. Stomme av formgjuten speciallegering.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för kapning av mindre rör på **svåråtkomliga ställen**. För **koppar- och aluminiumrör** samt **tunnväggiga rör i rostfritt**.

Reservdel:

Reservbult nr 818020 för skärtrissa nr 819100.

skärtrissans \varnothing : 20 mm

skärtrissans bredd: 5 mm

skärtrissans hål: 5 mm

för rörytter- \varnothing : 3 - 30 mm

Teknisk beskrivning

skärtrissans hål	5 mm
skärtrissans bredd	5 mm
skärtrissans \varnothing	20 mm
för rörytter- \varnothing	3 - 30 mm
Antal styrrullar	2

Antal skärtrissor	1
Produktslag	Skärande tång

Tillbehör

Lös skärtrissa	819100
Hjulbultar	818020
Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 35 mm	814920 35