



Liten röravskärare



Beställningsdata

Ordernummer	818050
GTIN	4045197595614
Artikelklass	82A

Beskrivning

Utförande:

Metallstomme, inkapslad matarskruv och teleskopstyrning. Två rullar med skär (möjliggör kapning tätt intill krage). Praktiskt metallhandtag. Inklusive extra skärtrissa nr 819100.

Användningsdata:

Mångsidig röravskärare för **koppar-, aluminium- och tunnväggiga rostfria rör.**

Reservdel:

Reservbult nr 818020 för skärtrissa nr 819100.

skärtrissans Ø: 20 mm

skärtrissans bredd: 5 mm

skärtrissans hål: 5 mm

för rörytter-Ø: 3 - 35 mm

Teknisk beskrivning

skärtrissans Ø	20 mm
skärtrissans bredd	5 mm
för rörytter-Ø	3 - 35 mm
skärtrissans hål	5 mm
Antal styrrullar	2
Antal skärtrissor	1
Produktslag	Skärande tång

Tillbehör

Lös skärtrissa	819100
Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 35 mm	814920 35
Hjulbultar	818020