

ROLLER**Röravskärare rostfritt stål/koppar****Beställningsdata**

Ordernummer	819500
GTIN	4044942020890
Artikelklass	84A

Beskrivning**Utförande:**

Robust utförande för stora påfrestningar. Stabil styrning med 2 resp. 4 styrrullar samt precis lagring av skärtrissa och styrrullar garanterar noggranna och rätvinkliga snitt.

Användningsdata:

Lämplig för kapning av rostfria rör o kopparrör med upp till 4 mm väggjocklek.

skärtrissans Ø: 20 mm

skärtrissans bredd: 5 mm

skärtrissans hål: 5 mm

för rörytter-Ø: 6 - 64 mm

Teknisk beskrivning

skärtrissans bredd	5 mm
skärtrissans Ø	20 mm
för rörytter-Ø	6 - 64 mm
skärtrissans hål	5 mm
Antal styrrullar	4
Antal skärtrissor	1
Produktslag	Skärande tång

Tillbehör

Hjulbultar	819540
Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 35 mm	814920 35
Lös skärtrissa	819520
Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 54E mm	814920 54E
Rörfräs in-/utvändig gradning	819550
Invändig/utvändig avgradare för rostfritt stål för rör-Ø upp till 54 mm	814920 54