



Finmekanikermejselsats, Antal delar: 7



Beställningsdata

Ordernummer	669600 7
GTIN	7610733089055
Artikelklass	63E

Beskrivning

Utförande:

Finskruvningshandtag av greppsäker plast med vridbart centreringshuvud, klämanordning med överfallsmutter för fixering av klingorna i önskad längd (teleskopklingor). **Klingor** av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och stor seghet. Högsta möjliga måttnoggrannhet hos eggarna. Förnicklad och förkromad yta, svarta eggar. Levereras i plastrullväska.

Innehåll:

teleskophandtag av plast: 1 st

2 klingor för Torx® nr 669607: TX6 / TX7; TX8 / TX9

2 klingor för invändig sexkant nr 669606: 1,5 / 2; 2,5 / 3

2 klingor för spårskruv / Phillips nr 669605: 2×0,3 / 00; 2,5×0,4 / 0

Teknisk beskrivning

Antal delar	7
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar

Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Produktslag	Skruvmejslar

Tillbehör

Klinga för spår-Phillips-skruvar Typ 2	669605 2
Klinga för Pozidriv-skruvar Typ 1	669608 1
Klinga för spår-Phillips-skruvar Typ 3	669605 3
Klinga för insexskruvar Typ 2	669606 2
Klinga för Torx®-skruvar Typ 1	669607 1
Klinga för spår-Phillips-skruvar Typ 1	669605 1
Klinga för Torx®-skruvar Typ 2	669607 2
Klinga för insexskruvar Typ 1	669606 1