



Elektronikskruvdragare för spår Kraftform Micro, ESD, mejselbredd b: 3mm



Beställningsdata

Ordernummer	669900 3
GTIN	4013288039088
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Ergonomiskt flerkomponentshandtag med vridbar topp.

Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförokromad yta, svart spets.

Verktogsgrepp av avledande plast, **lämplig för ESD.**

Användningsdata:

För arbeten på elektroniska komponenter i områden med risk för elektrostatisk urladdning.

Teknisk beskrivning

klinglängd	80 mm
totallängd	177 mm
mejselbredd b	3 mm
mejseltjocklek a	0,5 mm
tillverkarens beteckning	1578 A ESD Micro
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Produktslag	Skruvmejslar