

Sats med bomullshandskar, Handskstorlek: 7



Beställningsdata

Ordernummer	094200 7
GTIN	4029201131425
Artikelklass	09H

Beskrivning

Utförande:

Handske **för låg risknivå** och **montagearbeten**, skyddar mot skrapsår, blåsor och smuts. Lätt handske **ibomullstrikåmed fourchetter**, lämpar sig även som underhandske.

Användningsdata:

Torra, rena områden; finmontage, elektronik- och installationsarbeten.

Tvättning: Handtvätt

Färg: vit

Teknisk beskrivning

Passform	God
Satsinnehåll	12
EN 388 Slitstyrka	Saknas
Oljegrepp	Saknas
EN 388 Punkteringshållfasthet	Saknas
Värmeskydd	Saknas

EN 388 Rivhållfasthet	Saknas
Handskstorlek	7
Andningsförmåga	Mycket god
EN 388 Skärhållfasthet	Saknas
Våtgrepp	Saknas
Fingertoppskänsla	Mycket god
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Bomullshandskar
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	latexfritt
Tvättning	Handtvätt
Torkning	Torkning
Längd	260 mm
Användningsdata	Flergångs
Innehåll	12 par
Färg	vit
användningsområde	Precision
Hållarmaterial	Bomull
Beläggningsvariant	Ingen beläggning
vikt	13 g
Material	Bomull
Produktslag	Bomullshandskar