

## Sats med bomullshandskar, Handskstorlek: 8



### Beställningsdata

Ordernummer	094200 8
GTIN	4029201131432
Artikelklass	09H

### Beskrivning

#### Utförande:

Handske **för låg risknivå** och **montagearbeten**, skyddar mot skrapsår, blåsor och smuts. Lätt handske **ibomullstrikåmed fourchetter**, lämpar sig även som underhandske.

#### Användningsdata:

Torra, rena områden; finmontage, elektronik- och installationsarbeten.

Tvättning: Handtvätt

Färg: vit

### Teknisk beskrivning

Värmeskydd	Saknas
Oljegrepp	Saknas
Våtgrepp	Saknas
EN 388 Punkteringshållfasthet	Saknas
Fingertoppskänsla	Mycket god
EN 388 Skärhållfasthet	Saknas

Andningsförmåga	Mycket god
Handskstorlek	8
Satsinnehåll	12
EN 388 Rivhållfasthet	Saknas
EN 388 Slitstyrka	Saknas
Passform	God
Handskslag	Bomullshandskar
Skyddskategori	Kategori II
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	latexfritt
Tvättning	Handtvätt
Torkning	Torkning
Längd	260 mm
Användningsdata	Flergångs
Innehåll	12 par
Färg	vit
användningsområde	Precision
Hållarmaterial	Bomull
Beläggningsvariant	Ingen beläggning
vikt	13 g
Material	Bomull
Produktslag	Bomullshandskar