

Garant**Skonhammare med nyloninslag och stålmellandel, huvud-Ø: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	754120 22
GTIN	4045197680402
Artikelklass	71D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt mellanstycke av metall med hammarskaft av hickoryträ, med skyddshylsa av nylon och ringkil. De slag- och slittåliga nylonlagen är förbundna till mellanstycket med ett dubbelverkande fästsystem.

Mellanstycke av stål.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservinsats nylon kan levereras under nr 754180 och reservskaft under nr 751650.

Teknisk beskrivning

skaftlängd	280 mm
huvud-Ø	22 mm
vikt	0,188 kg
huvudlängd med slag	73 mm
Produktslag	Hammare

Tillbehör

Löst nylonslag, styck huvud-Ø 22 mm

754180 22

Hamarskaft av hickory med skyddshylsa och ringkil
skaftlängd 280 mm

751650 280