

**Garant****Skonhammare med nyloninslag och stålmellandel, huvud-Ø: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	754120 32
GTIN	4045197680426
Artikelklass	71D

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt mellanstycke av metall med hammarskaft av hickoryträ, med skyddshylsa av nylon och ringkil. De slag- och slittåliga nylonlagen är förbundna till mellanstycket med ett dubbelverkande fästsystem.

Mellanstycke av stål.

**Användningsdata:**

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

**Reservdel:**

Reservinsats nylon kan levereras under nr 754180 och reservskaft under nr 751650.

**Teknisk beskrivning**

skaftlängd	300 mm
vikt	0,357 kg
huvud-Ø	32 mm
huvudlängd med slag	87 mm
Produktslag	Hammare

**Tillbehör**

Hammarskaft av hickory med skyddshylsa och ringkil  
skaftlängd 300 mm

751650 300

Löst nylonslag, styck huvud-Ø 32 mm

754180 32