



## Studsfri hammare med nylonslag Hickoryskaft, huvud-Ø: 27mm



### Beställningsdata

Ordernummer	754700 27
GTIN	7610733003440
Artikelklass	73B

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftigt stålmellanstycke med fästtapp och krage för infästning av slag. Slag av nötningsbeständig nylon (medelhårda).

Med skaft av amerikansk hickory.

**Rekylfri** genom vikter i hammarhuvudet. När hammarslaget träffar underlaget slungas vikterna nedåt och dämpar rekylen.

#### Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

#### Reservdel:

Reservinsatser se nr 754720 och 754730.

Reservskaft av hickory se nr 754840.

### Teknisk beskrivning

skaftlängd	265 mm
Material hus	Stål
vikt	0,274 kg
huvud-Ø	27 mm
huvudlängd med slag	90 mm
Material skaft	Hickoryträ
totallängd	290 mm

Material insats	Nylon, vit
Studsfri	ja
Produktslag	Hammare

---

## Tillbehör

Reservinsats nylonplan huvud-Ø 27 mm	754720 27
Hammarskaft av hickory med kil för huvud-Ø 27 mm	754840 27
Reservinsats nylonKonvex huvud-Ø 27 mm	754730 27