



Kraftkombitång, förkromad, med grepphylsor, totallängd: 225mm



Beställningsdata

Ordernummer	700400 225
GTIN	4003773010005
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Stor skärförmåga med liten ansträngning. Räfflade gripytor. Skären även induktivhårdade (ca 63 HRC), även lämpliga för pianotråd.

Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	225 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	3 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2,5 mm
Norm	DIN ISO 5746
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 63 HRC)
Material	Specialverktogsstål
Yta	förkromad
gnistfri	nej
Produktslag	Multifunktionstång

