



Insticksverktyg, fyrkant, Typ-fyrkantfäste: 1-1/4tum



Beställningsdata

Ordernummer	657700 1-1/4
GTIN	4018754034451
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

Insticksverktyg med fyrkanttapp.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

OBS!:

Följ insticksverktygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

Fler insticksverktyg med fyrkantinsticksskaft 22×28 mm kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

kontinuerlig belastbarhet	40 Nm
höjd h	14 mm
bredd B	20 mm
insticksskaft	9×12 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum
stickmått S	17,5 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Produktslag	Insticksverktyg med fyrkanttapp