



## Sortiment med låsringstänger, 20 delar för in- och utvändiga ringar



### Beställningsdata

Ordernummer	700170
GTIN	3148515415005
Artikelklass	73R

### Beskrivning

#### Utförande:

Grepp och led smidda, utbytbara spetsar (klämskruv). Förkromad tång, plastklädda handtag. Med **returfjäder** och steglöst inställbar **öppningsbegränsning**.

#### Norm:

**DIN 5256 C und D** – för Innensicherungsringe.

**DIN 5254 A und B** – för Außensicherungsringe.

#### leveransinnehåll:

Vardera 1 låsringstång för invändiga och utvändiga ringar med 9 par utbytbara spetsar (vardera 3 par i rakt, 45° böjt och 90° böjt utförande).

Användninglåsringstänger: Vinklad yttering

Användninglåsringstänger: Rak yttering

Användninglåsringstänger: vinklad innerring

Användninglåsringstänger: rak innerring

för invändig ring-Ø: 8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm

för utvärdig ring-Ø: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm

spets-Ø på låsringstänger för invändiga ringar: 0,9; 1,3; 1,8 mm

spets-Ø på låsringstänger för utvändiga ringar: 0,9; 1,3; 1,8 mm

total längd, maximalt låsringstänger för invändiga ringar: 180 mm

total längd, maximalt låsringstänger för utvändiga ringar: 180 mm

### Teknisk beskrivning

spets-Ø på låsringstänger för utvändiga ringar	0,9; 1,3; 1,8 mm
för invändig ring-Ø	8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm
för utvändig ring-Ø	3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm
total längd, maximalt låsringstänger för invändiga ringar	180 mm
total längd, maximalt låsringstänger för utvändiga ringar	180 mm
Antal tänger	2
spets-Ø på låsringstänger för invändiga ringar	0,9; 1,3; 1,8 mm
Användninglåsringstänger	Vinklad yttering
Användninglåsringstänger	Rak yttering
Användninglåsringstänger	vinklad innerring
Användninglåsringstänger	rak innerring
Förvaring i	Plastbox
Norm	DIN 5254 A och B
Norm	DIN 5256 C och D
Utbytbar spets	ja
Produktslag	Låsringstång