



Omställbart spärrhuvud. med utstötare, QuickRelease, Typ-fyrkantfäste: 1-3/8tum



Beställningsdata

Ordernummer

657590 1-3/8

GTIN

4018754139613

Artikelklass

63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

Omställbart spärrhuvud, med utstötare.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagnings säkerförokromning på nickel.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

OBS!:

Följ insticksverktygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

Fler insticksverktyg med fyrkantinsticksskaft 22×28 mm kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

bredd B	29 mm
insticksskaft	9×12 mm
höjd h	14,5 mm
kontinuerlig belastbarhet	100 Nm
Antal tänder	30
Serie	725QR
fyrkantsfäste	3/8 tum
stickmått S	28 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Omställbar spärrnyckel	ja
Spärrnyckel med utstötare	ja
Produktslag	Spärrhuvud