



Omställbart spärrhuvud., Typ-fyrkantfäste: 1-3/8tum



Beställningsdata

Ordernummer	657600 1-3/8
GTIN	4018754034512
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

Omställbart spärrhuvud.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

OBS!:

Följ insticksverktygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

Fler insticksverktyg med fyrkantinsticksskaft 22×28 mm kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

insticksskaft	9×12 mm
höjd h	24 mm
bredd B	33 mm
kontinuerlig belastbarhet	80 Nm
Antal tänder	60
fyrkantsfäste	3/8 tum
stickmått S	17,5 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Omställbar spärrnyckel	ja
Spärrnyckel med utstötare	nej
Produktslag	Spärrhuvud