

**Studsfri hammare med nylonslag Skaft av superglas, huvud-Ø: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	754800 40
GTIN	7610733087105
Artikelklass	73B

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt stål mellanstycke med fästtapp och krage för infästning av slag. Slag av nötningsbeständig nylon (medelhårda).

Med näst intill obrytbart skaft av SUPERGLAS-glasfiber. Handtag av svart plast.

Rekylfri genom vikter i hammarhuvudet. När hammarslaget träffar underlaget slungas vikterna nedåt och dämpar rekylerna.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservinsatser se nr 754720 och 754730.

Teknisk beskrivning

totallängd	355 mm
Material skaft	Glasfiber
vikt	0,755 kg
huvud-Ø	40 mm
Material hus	Stål
skaftlängd	315 mm
huvudlängd med slag	110 mm
Serie	PB 303

Material insats	Nylon, vit
Studsfri	ja
Produktslag	Hammare

Tillbehör

Reservinsats nylonplan huvud-Ø 40 mm	754720 40
Reservinsats nylonKonvex huvud-Ø 40 mm	754730 40