

HALDER**Studsfri hammare med hickoryskaft, huvud-Ø: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	755100 40
GTIN	4030618301615
Artikelklass	73W

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt stål mellanstycke med utbytbara slag av förstklassig nylon med stor motståndskraft mot slitage. **Studsria** tack vare stålkulor i slaghuvudet.

Skaft av hickory, kvalitetsklass 1a.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken eller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservinsats, nylon, se nr 754910.

Reservskaft av hickory se nr 755140.

Teknisk beskrivning

Material skaft	Hickoryträ
huvudlängd med slag	115 mm
totallängd	360 mm
huvud-Ø	40 mm
Material hus	Stålrör
vikt	0,715 kg
Serie	SUPERCRAFT®
Material insats	Nylon, vit, hård
tillverkarens beteckning	SUPERCRAFT

Säkring stommens skaft	Aluminiumkil och säkringsstift
Yta	Pulverlackerad
Studsfri	ja
Produktslag	Hammare

Tillbehör

Löst nylonslag huvud-Ø 40 mm	754910 40
Hammarskaft av hickory för huvud-Ø 40+50 mm	755140 40+50