



Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum C 6,3, Torx®-profil: TX10



Beställningsdata

Ordernummer	675295 TX10
GTIN	7610733211500
Artikelklass	63E

Beskrivning

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000 – 675050.

Utmärkt elasticitet och seghet i kombination med hårdhet för hög livslängd.

Högprecisionsmejslar för perfekt passning i skruvarna och "Anti-Cam-Out". Nanobeläggningen är på samma gång **färgmarkering** och attraktivt **rostskydd**.

Användningsdata:

För skruvar med Torx®-profil.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Höghållfast specialstål med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

Teknisk beskrivning

Torx®-profil	TX10
totallängd	25 mm
Bits sexkantskaft	C 6,3
tillverkarens beteckning	PrecisionBits
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag	Bitsverktyg

