



Kombitång, förkromad VDE-isolerad, totallängd: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	701735 200
GTIN	4003773015321
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Specialverktogsstål, räfflade gripytor. **Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** för arbeten under spänning upp till 1 000 V. Skären är även induktionshårdade (ca 60 HRC). Förkromad tång, plastklädda handtag **doppisolerade**.

Norm:

DIN ISO 5746.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,5 mm
totallängd	200 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till Ø	3,8 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5746
Handtag	doppisolerad
Material	Specialverktogsstål
Yta	förkromad
gnistfri	nej
Produktslag	Multifunktionstång

