



Vanadin-kombinationstång, förkromad VDE-isolerad, totallängd: 190mm



Beställningsdata

Ordernummer	701800 190
GTIN	4003773040415
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Krom-vanadinstål. Räfflade gripytor. Induktionshärdade skär (ca 64 HRC), även lämpliga för pianotråd. **För arbeten under spänning upp till 1 000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Förkromade tänger, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5746

Teknisk beskrivning

klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,5 mm
totallängd	190 mm
elektrostatisk egenskap	VDE 1000 V
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5746
Käftarnas egenskap	tandade
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

gnistfri

nej

Produktslag

Multifunktionstång