



Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad, totallängd: 125mm



Beställningsdata

Ordernummer	705800 125
GTIN	4003773069935
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Genomgående led (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Utskurna tandade gripbackar, självlåsande.

Kemiskt svärtad tång med polerat huvud. Med **rasterfininställning** genom tryck på en fjädrande knapp.

Plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

Specialtillbehör:

Skyddskäftar nr 705805 storlek 180; 300.

Teknisk beskrivning

totallängd	125 mm
antal spärrlägen för fininställning	13
gripvidd för rör	1 tum
spännvidd för sexkant	27 mm
Handtag	Krysspräglad
tillverkarens beteckning	Cobra
Yta	Kemiskt svärtad med polerat huvud

Norm	DIN ISO 8976
Material	Kromvanadinstål
gnistfri	nej
Snabbinställning	nej
Automatisk fastspänning	ja
Klämskydd	ja
Produktslag	Rör- och vattenpumptång

Tillbehör

Reservdelssortiment Typ 125	705920 125
-----------------------------	------------