



## Kombitång, förkromad VDE-isolerad, totallängd: 200mm



### Beställningsdata

Ordernummer	701700 200
GTIN	4003773033776
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Specialverktogsstål, räfflade gripytor. **Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** för arbeten under spänning upp till 1 000 V. Skären är även induktionshårdade (ca 60 HRC). Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

#### Norm:

**DIN ISO 5746.**

### Teknisk beskrivning

totallängd	200 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,5 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till Ø	3,8 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5746
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Specialverktogsstål
Yta	förkromad
gnistfri	nej
Produktslag	Multifunktionstång

