

Garant**Vanadin-kombinationstång, förkromad VDE-isolerad, totallängd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	701710 200
GTIN	4045197501431
Artikelklass	71B

Beskrivning**Utförande:**

Krom-vanadinstål. Räfflade gripytor. Induktionshärdade skär (ca 64 HRC), även lämpliga för pianotråd. **För arbeten under spänning upp till 1 000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Förkromade tänger, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker **Haptoprene**-yta.

Norm:**DIN ISO 5746****Teknisk beskrivning**

totallängd	200 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,5 mm
elektrostatisk egenskap	VDE 1000 V
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5746
Käftarnas egenskap	tandade
Handtag	Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta
Material	Kromvanadinstål

Yta	förkromad
gnistfri	nej
Produktslag	Multifunktionstång