

**Polygriptång Alligator® förkromad, med grepphylsor, totallängd: 175mm****Beställningsdata**

Ordernummer	705700 175
GTIN	4003773060130
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Genomgående led (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Induktionshärdad. Utskurna tandade gripbackar, självlåsand på rör och muttrar. Rasterinställning i flera steg. Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:**DIN ISO 8976****Material:**

Kromvanadinstål, sänksmitt.

Teknisk beskrivning

totallängd	175 mm
gripvidd för rör	1,1/2 tum
spännvidd för sexkant	36 mm
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
tillverkarens beteckning	Alligator
Yta	förkromad
Norm	DIN ISO 8976
Material	Kromvanadinstål
gnistfri	nej
Automatisk fastspänning	ja

Klämskydd	ja
Produktslag	Rör- och vattenpumptång