

Garant**Kraftkombitång, förkromad VDE-isolerad, totallängd: 180mm****Beställningsdata**

Ordernummer	701910 180
GTIN	4045197501448
Artikelklass	71B

Beskrivning**Utförande:**

Stor skärförmåga med liten ansträngning. Räfflade gripytor. Skären är dessutom Induktionshårdade (cirka 63 HRC), och även lämpliga för pianotråd. Isolerade enligt **SS EN YEC 60900 / VDE 0682-201** för arbeten under spänning upp till 1000 V.

Förkromad tång, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker **Haptoprene**-yta.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktøgsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2 mm
totallängd	180 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,5 mm
Norm	DIN ISO 5746
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag	Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta
Material	Specialverktøgsstål
Yta	förkromad

gnistfri	nej
Produktslag	Multifunktionstång