

**Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad, totallängd: 560mm****Beställningsdata**

Ordernummer	705800 560
GTIN	4003773044321
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Genomgående led (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Utskurna tandade gripbackar, självlåsande.

Kemiskt svärtad tång med polerat huvud. Med **rasterfininställning** genom tryck på en fjädrande knapp.

Plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

Specialtillbehör:

Skyddskäftar nr 705805 storlek 180; 300.

Teknisk beskrivning

antal spärrlägen för fininställning	20
totallängd	560 mm
gripvidd för rör	4,1/2 tum
spännvidd för sexkant	120 mm
Handtag	med plastöverdrag
tillverkarens beteckning	Cobra
Yta	Kemiskt svärtad med polerat huvud
Norm	DIN ISO 8976

Material	Kromvanadinstål
gnistfri	nej
Snabbinställning	nej
Automatisk fastspänning	ja
Klämskydd	ja
Produktslag	Rör- och vattenpumptång

Tillbehör

Reservdelsortiment Typ 560	705920 560
----------------------------	------------