



LED Ex-arbetsbelysning, Typ: NOVA-EX



Beställningsdata

Ordernummer	081523 NOVA-EX
GTIN	5708997356029
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Explosionsskyddad arbetslampa, kontrollerad enligt gällande ATEX-direktiv. Extremt ljusstark belysning och mycket lång användningstid. Kraftig och robust Ex-skyddad arbetsbelysning.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Norm:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.
ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

leveransinnehåll:

Inklusive 10 m kabel med jordad stickkontakt, 100 – 240 V 50/60 Hz, 23 W.

Teknisk beskrivning

Ljusflöde steg 2	2000 lm
IP-skyddsklass	IP 65
ljusflöde	1000 lm

vikt	4000 g
Energiförsörjning	Nätdriven
Belysning	Lysdiodlampa
Ljuskvalitet	6000 K
effektförbrukning	23 W
märkspänning	100 - 240 V
Instrumentegenskap	lämplig för EX-område
total längd	270 mm
total bredd	266 mm
total höjd	123 mm
Anslutningskabel längd	10 m
ATEX-zon	Zon 1
ATEX-zon	Zon 2
ATEX-zon	Zon 21
ATEX-zon	Zon 22
tillverkarens beteckning	NOVA EX
Produktslag	Arbetsbelysning