



Sladdlös arbetsbelysning med LED-Ex, Typ: NOVA-EXR



Beställningsdata

Ordernummer	081524 NOVA-EXR
GTIN	
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Explosionsskyddad arbetsbelysning, kontrollerad enligt gällande ATEX-direktiv.
Extremt ljusstark belysning och mycket lång användningstid.
Kraftig och robust batteridrivna LED-EX-arbetsbelysning.

Norm:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.
ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

leveransinnehåll:

Inklusive laddningskabel 5 m.
Instrumentegenskap: lämplig för EX-område
ATEX-zon: Zon 21
ATEX-zon: Zon 1
ljusflöde: 1500 lm
Ljusflöde steg 2: 750 lm
brinntid: 2 h
Brinntid steg 2: 4 h

Teknisk beskrivning

Instrumentegenskap	lämplig för EX-område
batterikapacitet	1,4 Ah
Batterityp	Litiumjärnfosfat
brinntid	2 h
färgtemperatur	6500 K
ATEX-zon	Zon 21
ATEX-zon	Zon 1
ljusflöde	1500 lm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Batterispänning	19,2 V
Antal ingående batterier	1
totalhöjd	123 mm
total bredd	266 mm
totallängd	270 mm
Brinntid steg 2	4 h
Ljusflöde steg 2	750 lm
vikt	3900 g
Produktslag	Arbetsbelysning

Tillbehör

Trefotstativ höjd EX1,35-3 m

081252 EX1,35-3