

**Dubbel u-nyckel, gnistfri, nyckelvidd: 8X9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	759710 8X9
GTIN	7630027401257
Artikelklass	76E

Beskrivning**Utförande:**

Speciell Ampco-legering, rostfri och antimagnetisk

Norm:**DIN 895****Material:**

Aluminiumbrons

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₁	8 mm
Nyckelvidd ₂	9 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	110 mm
Norm	DIN 895
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
Material	Aluminiumbrons
Produktslag	Skruvnyckel

