

**Dubbel u-nyckel, gnistfri, nyckelvidd: 14X15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	759710 14X15
GTIN	7630027401516
Artikelklass	76E

**Beskrivning****Utförande:**

Speciell Ampco-legering, rostfri och antimagnetisk

**Norm:****DIN 895****Material:**

Aluminiumbrons

**Teknisk beskrivning**

Nyckelvidd <sub>1</sub>	14 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	15 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	155 mm
Norm	DIN 895
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
Material	Aluminiumbrons
Produktslag	Skruvnyckel

