

**Kraftnajtång, förzinkad, totallängd: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	706670 300
GTIN	4003773228110
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Med mycket smalt huvud och långa skänklar. Höghållfasta skär med precisionsslipning, blankt huvud.

Användningsdata:

Hög skärkapacitet, särskilt lämplig för najning. Klipper mjuk tråd till max 4,5 mm Ø. Senor och muskulatur avlastas tack vare den stora dämpningen av skärrörelsen.

Norm:

DIN ISO 9242

Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	300 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till Ø	3,8 mm
Norm	DIN ISO 9242
huvud	smal
Skänklar	Lång
Material	Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta	förzinkade
Produktslag	Kniptång

