

**Dubbel u-nyckel,gnistfri, nyckelvidd: 16X17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	759710 16X17
GTIN	7630027401592
Artikelklass	76E

Beskrivning**Utförande:**

Speciell Ampco-legering, rostfri och antimagnetisk

Norm:**DIN 895****Material:**

Aluminiumbrons

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₂	17 mm
Nyckelvidd ₁	16 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	170 mm
Norm	DIN 895
Käftvinkel 1	15 grad
Käftvinkel 2	15 grad
Material	Aluminiumbrons
Produktslag	Skruvnyckel

