



Polygriptång Cobra® med fininställning extra smalt huvud, totallängd: 250mm



Beställningsdata

Ordernummer	706250 250
GTIN	4003773061267
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Speciell extra smal huvudform för trånga arbetsutrymmen. **Genomgående led** (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Rasterfininställning via fjädrande tryckknapp. Utskurna tandade gripbackar, självlåsande. Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt.

Teknisk beskrivning

totallängd	250 mm
antal spärrlägen för fininställning	19
gripvidd för rör	1,1/4 tum
spännvidd för sexkant	34 mm
Handtag	med plastöverdrag
tillverkarens beteckning	Cobra
Yta	kemiskt svärtad tång
Norm	DIN ISO 8976
backarnas utförande	extra smal

Material	Kromvanadinstål
gnistfri	nej
Fininställning av spärrlägen möjlig	ja
Automatisk fastspänning	ja
Klämskydd	ja
Produktslag	Rör- och vattenpumptång