

**Hovtång, totallängd: 225mm****Beställningsdata**

Ordernummer	706610 225
GTIN	4003773013150
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Kraftig, motståndskraft mot slitage. Kemiskt svärtad tång med polerat huvud.

Norm:

DIN ISO 9243

Material:

Specialverktøysstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet medelhård tråd upp till Ø	2,2 mm
totallängd	225 mm
Norm	DIN ISO 9243
Material	Specialverktøysstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta	Kemiskt svärtad med polerat huvud
Produktslag	Kniptång