



Insticksverktyg, öppen ring, Typ-nyckelvidd: 1-19mm



Beställningsdata

Ordernummer	657910 1-19
GTIN	4018754034420
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

OBS!:

Insticksverktygens belastbarhet är begränsad motsvarande nyckelvidden och kan därför vara lägre än momentnycklarnas kapacitet.

Följ insticksverktygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

Teknisk beskrivning

insticksskaft	9×12 mm
bredd B	34 mm
höjd h	15 mm
nyckelvidd	19 mm
Serie	733/10
stickmått S	17,5 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromad (flagningsäkert)
Spärrfunktion	nej
Produktslag	Insticksverktyg, ringnycklar