



Insticksverktyg, öppen ring med spärrfunktion, Typ-nyckelvidd: 2-19mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 657925 2-19 |
| GTIN | 4000896179909 |
| Artikelklass | 630 |

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

Djupt böjd **ring spärrnyckel**, omkopplingsbar. Omtagsvinkel 9°.

Fördel:

Spärrfunktion för extremt svåråtkomliga ställen.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

l_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

l_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

OBS!:

Följ insticksverktygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| bredd B | 40 mm |
| längd l | 81 mm |
| nyckelvidd | 19 mm |
| höjd h | 14,3 mm |
| insticksskaft | 14×18 mm |
| stickmått S | 36 mm |
| Utbytbart verktyg | Insticksverktyg |
| Spärnyckel, omkopplingsbar | ja |
| Verktyg med spärrfunktion | ja |
| Produktslag | Ringspärrinsticksverktyg |