



Insticksverktyg, öppen ring med spärrfunktion, nyckelvidd: 13mm



Beställningsdata

Ordernummer	657920 13
GTIN	4035894038835
Artikelklass	66F

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

Patenterat specialverktyg för dragning på rörledningar och andra överfallsmuttrar. Med anslag för skruvhuvuden; förhindrar slintning

Fördel:

Spärrfunktionen innebär **avsevärt snabbare och lättare arbete** jämfört med vanliga ringverktyg.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

OBS!:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

Teknisk beskrivning

höjd h	11 mm
bredd B	33 mm
insticksskaft	9×12 mm
nyckelvidd	13 mm
stickmått S	17,5 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Spärrfunktion	ja
Produktslag	Ringspärrinsticksverktyg