



## Insticksverktyg, öppen ring med spärrfunktion, nyckelvidd: 17mm



### Beställningsdata

Ordernummer	657920 17
GTIN	4035894038873
Artikelklass	66F

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln. Patenterat specialverktyg för dragning på rörledningar och andra överfallsmuttrar.

#### Fördel:

**Spärrfunktionen** innebär **avsevärt snabbare och lättare arbete** jämfört med vanliga ringverktyg.

#### Skärdata:

#### Förklaring till ritningen och formeln:

$L_1$  = spaklängd exkl. insticksverktyg

$L_2$  = justerat stickmått på momentnyckeln

$L_3$  = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

$L_4$  = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

$T_1$  = vridmoment som ska ställas in

$T_2$  = föreskrivet vridmoment

#### Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

#### OBS!:

Följ insticksvertygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

## Teknisk beskrivning

nyckelvidd	17 mm
höjd h	16 mm
insticksskaft	9×12 mm
bredd B	45 mm
stickmått S	21 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Spärrfunktion	ja
Produktslag	Ringspärrinsticksverktyg