



Fräslåsskruv genomborrad, DIN 6367, för dorn-Ø: 27mm



Beställningsdata

Ordernummer	309861 27
GTIN	4250122674191
Artikelklass	30N

Beskrivning

Användningsdata:

För festsättning av påstickfräsar.
Kylvätskeutlopp via sidohål.

OBS!:

Kompatibel med

- Gränssnitt HSK, PSC.
- Gränssnitt SK och BT endast med hållarform ADB.

Teknisk beskrivning

för dorn-Ø	27 mm
Gänglängd	22 mm
käftjocklek	8 mm
Huvud-Ø	35 mm
gängaM	M12
Norm	DIN 6367

Produktslag

Åtdragningskruv