



## Insticksverktyg, öppen ring med spärrfunktion, Typ-nyckelvidd: 2-16mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 657925 2-16   |
| GTIN         | 4000896179923 |
| Artikelklass | 630           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

Djupt böjd **ring spärrnyckel**, omkopplingsbar. Omtagsvinkel 9°.

#### Fördel:

Spärrfunktion för extremt svåråtkomliga ställen.

#### Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

#### Skärdata:

#### Förklaring till ritningen och formeln:

$L_1$  = spaklängd exkl. insticksverktyg

$l_2$  = justerat stickmått på momentnyckeln

$l_3$  = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

$L_4$  = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

$T_1$  = vridmoment som ska ställas in

$T_2$  = föreskrivet vridmoment

#### Passar till:

Momentnyckel med 4-kantfästen.

#### OBS!:

Följ insticksverktygens stickmått och stäm av med motsvarande mått hos justeringsverktyget (se provningsprotokollet/bruksanvisningen för den använda momentnyckeln). Gör en stickmåttkorrigerig vid avvikelser!

## Teknisk beskrivning

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| insticksskaft              | 14×18 mm                 |
| nyckelvidd                 | 16 mm                    |
| bredd B                    | 40 mm                    |
| höjd h                     | 14,3 mm                  |
| längd l                    | 81 mm                    |
| stickmått S                | 36 mm                    |
| Utbytbart verktyg          | Insticksverktyg          |
| Spärnyckel, omkopplingsbar | ja                       |
| Verktyg med spärrfunktion  | ja                       |
| Produktslag                | Ringspärrinsticksverktyg |