



## Insticksverktyg med svetsfäste, Typ: 1



### Beställningsdata

Ordernummer	657950 1
GTIN	4018754034598
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd; alla verktyg med instickskoppling = rektangulärt skaft med fjädrande låsstift. På så sätt garanteras ett säkert och stadigt fäste för insticksverktygen i momentnyckeln.

#### Användningsdata:

För påsvetsning av egentillverkade verktyg, t ex bockade specialnycklar. Beroende på den påsvetsade delens längd måste ett korrigerat värde ställas in på skalan.

#### Passar till :

Momentnyckel med 4-kantfästen.

Utbytbart verktyg: Insticksverktyg

längd l: 8 mm

höjd h: 8 mm

fyrkant med svetsfäste: 8×14 mm

stickmått S: 8 mm

insticksskaft: 9×12 mm

### Teknisk beskrivning

höjd h	8 mm
--------	------

fyrkant med svetsfäste	8×14 mm
längd l	8 mm
insticksskaft	9×12 mm
Serie	737/10
stickmått S	8 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
Produktslag	Insticksverktyg med svetsfäste