



Flacktång förkromad, med grepphylsor, totallängd: 160mm



Beställningsdata

Ordernummer	710400 160
GTIN	4003773042457
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Med korta, kraftiga käftar (flata). Backar med räfflade gripytor.

Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	160 mm
käftlängd	30 mm
U-form	plan
Norm	DIN ISO 5745
backarnas utförande	räfflade gripytor
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta tång	förkromad
Produktslag	Flacktång

