

Garant**Momentmejslar utan skala, hållare för utbytbara klingor, maximalt vridmoment: 500cNm****Beställningsdata**

Ordernummer	659908 500
GTIN	4045197611260
Artikelklass	61E

Beskrivning**Utförande:**

Krafthandtag med hudvänlig och greppsäker **Haptoprene®**-yta möjliggör enkel överföring av erforderliga vridmoment, även med **våta eller oljiga händer**. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd).

Önskat åtdragningsmoment kan ställas in steglöst med hjälp av en vridmomentprovare (nr 654300 – 654460) och en sexkantnyckel med nyckelvidd 5 (ingår inte i leveransen). Fabriksinställning vid beställning av minst 20 st per storlek. För **factsättning av 6 mm utbytesklingor** (nr 659920– 659928).

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Dragriktning: Högerdragning

mätnoggrannhet vridmoment: $\pm 6\%$

Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Kalibrering: O6

Kalibrering: O7

mätnoggrannhet vridmoment: $\pm 6\%$

totallängd L: 124 mm

inställt vridmoment: 3 Nm

momentintervall: 100 - 500 cNm

momentintervall: 1 - 5 Nm

Maximal \varnothing : 35 mm

Teknisk beskrivning

passande utbytesklingor	6 mm
inställt vridmoment	3 Nm
maximalt vridmoment	500 cNm
mätnoggrannhet vridmoment	±6 %
momentintervall	100 - 500 cNm
momentintervall	1 - 5 Nm
omkopplingsbar avläsning	Nm
Inställning av utlösningvärdet	utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
Utlösningssprincip	mekanisk slirkoppling
vikt	96 g
Feedback	utlösande
Utlösningvärdets justerbarhet	förinställd
mätmetod	vridmoment
Norm	DIN EN ISO 6789
totallängd L	124 mm
Anslutningsform	utbytbar klinga
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Dragriktning	Högerdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Maximal Ø	35 mm
Produktslag	Momentskruvdragare

Tjänster

Kalibrering och inställning Momentnyckel utan skala maximalt vridmoment 400 Nm	018891 400
Inställning Momentnyckel utan skala	018890
Kalibrering Momentnyckel maximalt vridmoment 400 Nm	018820 400
Kalibrering och inställning Momentnyckel utan skala maximalt vridmoment 400 Nm	020090 400
Kalibrering Momentnyckel maximalt vridmoment 400 Nm	020010 400
Inställning Momentnyckel utan skala Typ SET	020080 SET
Kalibrering och inställning Momentmejsel utan skala maximalt vridmoment 0,04-20 Nm	020170 0,04-20
Kalibrering Momentskruvdragare maximalt vridmoment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20

Tillbehör

Elektroniskt testinstrument för momentskruvdragare maximalt vridmoment 11 Nm	654390 11
Vridmomentprovare och kalibreringsapparat maximalt vridmoment 5 Nm	654395 5
Elektroniskt testinstrument för momentskruvdragare "TST" maximalt vridmoment 10 Nm	654300 10
Insexnyckel med hållarkula, förkromad sexkant 5 mm	626085 5