



HSS gängtappbits, för gängor: M5



Beställningsdata

Ordernummer	676307 M5
GTIN	4013288119094
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

Fördel:

Snabbt och enkelt byte mellan borrar-, försänkar- eller skruvbits.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

Användning vid håltyp: upp till 1×D vid genomgående hål

totallängd: 36 mm

skaftlängd: 14 mm

stigning: 0,8 mm

Teknisk beskrivning

för gängor	M5
totallängd	36 mm
stigning	0,8 mm
skaftlängd	14 mm
Bits sexkantskaft	C 6,3
Gängtyp	M
Skärmaterial	HSS
Toleransklass	ISO 2 6H
Flankvinkel	60 grad

Användning vid håltyp

upp till 1×D vid genomgående hål

Produktslag

Gängtappsbits