



6 mm-klinga för Torx Plus®, Torx Plus®-profil: 10IP



Beställningsdata

Ordernummer	659924 10IP
GTIN	7610733201594
Artikelklass	63D

Beskrivning

Utförande:

Klinga av kromvanadin-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förnicklad och förkromad yta, svart spets.

Passar till :

Momentskruvmejsel nr 659906 / 659908 / 659911 strl. 80; 250; 500 (upp till kat. 48) / 659912 **strl. 200; 500** / 659918 och montage-mejselsatser nr 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.
totallängd: 170 mm
Effektiv längd: 90 mm

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar
Effektiv längd	90 mm
totallängd	170 mm
Torx Plus®-profil	10IP
Produktslag	Skruvmejselhylsor