



## Sats med spiralborrbits i fodral, 19 delar



### Beställningsdata

Ordernummer	676304
GTIN	4013288101570
Artikelklass	63H

### Beskrivning

**Utförande:**

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

**Fördel:**

Snabbt och enkelt byte mellan borrar-, försänkar- eller skruvbits.

**Användningsdata:**

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

Universellt användbar i metall, trä och plast.

Speciella nithålsdimensioner 3,1 och 5,1 mm.

**Innehåll:**

Spiralborrbits: Nr 676302 vardera 1 st storlek 3; 4; 4,2; 5; 6; 8

Bits för Phillips: Nr 675200 2 st storlek 1/25; 3 st storlek 2/25; 1 st storlek 3/25

Bits för invändig Torx®: 675340 vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

bitshållare "Rapidaptor": 1 st. liknande nr 675020 storlek 6,3K (utan magnet)

### Teknisk beskrivning

Antal delar	19
Antal borrar	6
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips

Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Skärmaterial	HSS
Spetsvinkel	118 grad
Produktslag	Spiralborrbits

## Tillbehör

Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675200 2/25
HSS spiralborrbits Borr-Ø 4 mm	676302 4
HSS spiralborrbits Borr-Ø 4,2 mm	676302 4,2
HSS spiralborrbits Borr-Ø 5 mm	676302 5
Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675200 1/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX25	675340 TX25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX40	675340 TX40
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX15	675340 TX15
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX10	675340 TX10
Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675200 3/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX20	675340 TX20
HSS spiralborrbits Borr-Ø 6 mm	676302 6
HSS spiralborrbits Borr-Ø 8 mm	676302 8
Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3K	675020 6,3K
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX30	675340 TX30
HSS spiralborrbits Borr-Ø 3 mm	676302 3