



6 mm-klinga för Torx Plus[®], Torx Plus[®]-profil: 20IP



Beställningsdata

Ordernummer	659924 20IP
GTIN	7610733201617
Artikelklass	63D

Beskrivning

Utförande:

Klinga av kromvanadin-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förnicklad och förkromad yta, svart spets.

Passar till :

Momentskruvmejsel nr 659906 / 659908 / 659911 strl. 80; 250; 500 (upp till kat. 48) / 659912 **strl. 200; 500** / 659918 och montage-mejselsatser nr 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.
totallängd: 190 mm
Effektiv längd: 110 mm

Teknisk beskrivning

totallängd	190 mm
Torx Plus [®] -profil	20IP
Drivprofil	Skruvmejsel för TORX PLUS [®] -skruvar
Effektiv längd	110 mm
Produktslag	Skruvmejselhylsor