



## HSS gängtappbits, för gängor: M10



### Beställningsdata

Ordernummer	676307 M10
GTIN	4013288119148
Artikelklass	63H

### Beskrivning

**Utförande:**

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

**Fördel:**

Snabbt och enkelt byte mellan borrar-, försänkar- eller skruvbits.

**Användningsdata:**

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

Användning vid håltyp: upp till 1×D vid genomgående hål

totallängd: 41 mm

skaftlängd: 14 mm

stigning: 1,5 mm

### Teknisk beskrivning

för gängor	M10
stigning	1,5 mm
skaftlängd	14 mm
totallängd	41 mm
Bits sexkantskaft	C 6,3
Gängtyp	M
Skärmaterial	HSS
Toleransklass	ISO 2 6H
Flankvinkel	60 grad

Användning vid håltyp

upp till 1×D vid genomgående hål

Produktslag

Gängtappsbits